



LEDバルーンライト エアグロウ専用 三脚スタンド (GD-BL640W)



無段階調節

工具不要

1.63m-3.70m

品名	三脚スタンド LEDバルーンライト	品番	JD-BL30K
----	----------------------	----	----------



LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537






サイズ

最小約1.63m

最大約3.7m

接続ブラケット



品名	三脚スタンド LEDバルーンライト	品番	JD-BL30K
----	----------------------	----	----------

GOODGOODS® LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グッズ www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8


☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537




使用方法

1. 平らな場所に三脚を広げて固定します。
(ノブを緩めて三脚を広げた後、しっかりと締めて固定してください。)
2. バルーンライト用の接続ブラケットを三脚スタンドの中央パイプに載せ、両側のネジボルトをしっかりと締め付けて固定してください。(※1参照)
3. ライトを三脚に取り付け、ノブとストッパーでしっかりと固定します。(※2参照)
4. バルーンが確実に取り付けられていることを確認し、電源をオンにしてください。
5. 手回しハンドルで高さを調整して使用します。


※1




※2



ストッパーを固定穴に入れる




両側の固定ノブを締める



バルーンはお届け時に既に取り付けられています。使用する際は、固定用のバンドを解いてからご使用ください。

バルーンを再度取り付ける場合は、フックをライト上部へ掛け、フィルター取り出し口より上に被せてください。




品名	三脚スタンド LEDバルーンライト	品番	JD-BL30K
----	----------------------	----	----------

GOODGOODS® LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グッズ www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537





バルーンライト (GD-BL640W) 取付後の高さ

最大 4.5m

最小 2.4m

※最大の高さで使用の際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

品名	三脚スタンド LEDバルーンライト	品番	JD-BL30K
----	----------------------	----	----------


GOODGOODS LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



バルーンライト (GD-BL640W) 取付後の高さ



※最大の高さで使用の際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

品名	三脚スタンド LEDバルーンライト	品番	JD-BL30K
----	----------------------	----	----------

GOODGOODS® LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グズ www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp


〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



照射エリアと照度レベルのイメージ

最大照射範囲：Φ=80M (R=40M)



品名	三脚スタンド LEDバルーンライト	品番	JD-BL30K
----	----------------------	----	----------

GOODGOODS® LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

